

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 36×24G, Hoogte mm/aantal lades: 885/7**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931325 885/7
GTIN	4062406272791
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:****Compleet met lades 36×24G.**

Montagewagen in 40×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®- handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Aantal lades	7
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands

Lades nuttige diepte	600 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Lades nuttige diepte in G	24
ComfortClose	nee
Aantal deuren	0
Hoogte	885 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	600 mm
Lades nuttige breedte	900 mm
met afrolrand	ja
Lades nuttige breedte in G	36
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Wiel-Ø	125 mm
Breedte	1000 mm
Gewicht	176 kg
Diepte	700 mm
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Niet-strepend loopvlak	ja
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Behuizing boven open	nee
Materiaaldikte	1,2 mm

Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 75 mm	931354 75
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 100 mm	931354 100
Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 885/0	931327 885/0
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 40X28	951972 40X28