

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 46×24G, Hoogte mm/aantal lades: 885/6**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931425 885/6
GTIN	4062406355418
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:****Compleet met lades 46×24G.**

Montagewagen in 50×28G met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% Volledig uittrekbare lades met differentieel uitschuifmechanisme. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 50 mm of 2G (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Er kunnen alleen GridLine insteekbare scheidingswanden in de breedtes 2G, 4G, 6G, 8G, 10G of 12G worden gebruikt.

Technische beschrijving

Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
-------------------------------	----------

Lades nuttige diepte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Wiel-Ø	125 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Lades nuttige breedte	1150 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Niet-strepend loopvlak	ja
Aantal deuren	0
ComfortClose	nee
Hoogte	885 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
met afrolrand	ja
Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
Aantal lades	6
Lades nuttige breedte in G	46
Nuttig ladeoppervlak in G	46×24
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Breedte	1250 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Diepte	700 mm
Gewicht	182 kg
Nuttige hoogte	600 mm
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Behuizing boven open	nee
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Aantal uittrekbare legborden	0

Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	46x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 100 mm	931454 100
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling,75 kg fronthoogte lade 75 mm	931454 75
Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 885/0	931427 885/0
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 50X28	951972 50X28