

Garant GRIDLINE

Montagewagen met lades 75 kg, 46×24G, Hoogte mm/aantal lades: 885/8**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931425 885/8
GTIN	4062406352738
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:****Compleet met lades 46×24G.**

Montagewagen in 50×28G met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

100% Volledig uittrekbare lades met differentieel uitschuifmechanisme. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 50 mm of 2G (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Er kunnen alleen GridLine insteekbare scheidingswanden in de breedtes 2G, 4G, 6G, 8G, 10G of 12G worden gebruikt.

Technische beschrijving

Ladenbehuizing nuttige hoogte	600 mm
-------------------------------	--------

Lades nuttige diepte	600 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Wiel-Ø	125 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Niet-strepend loopvlak	ja
ComfortClose	nee
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Nuttige hoogte	600 mm
Breedte	1250 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Hoogte	885 mm
Gewicht	217 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Lades nuttige diepte in G	24
Lades nuttige breedte	1150 mm
Aantal lades met afrolrand	8 ja
Ladenbehuizing hoogte	700 mm
Lades nuttige breedte in G	46
Nuttig ladeoppervlak in G	46×24
Diepte	700 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Aantal deuren	0
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	met lades
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte voor lades	600 mm
Behuizing boven open	nee

Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	46x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 75 kg fronthoogte lade 75 mm	931454 75
Montagewagen voor lades Hoogte mm/aantal lades 885/0	931427 885/0
Stalen afdekplaat met 4-zijdige afrolrand Afmeting in G 50X28	951972 50X28