

**Garant****'4 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5xD, links, Ø DC: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268405 10
GTIN	4062406272906
Artikelklasse	21X

**Omschrijving****Uitvoering:**

Cilinderschacht.

**Toepassing:**

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

**Opmerking:**

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	15 mm
Nominale Ø D	10 mm
geschikte wisselplaat	ZCMX 05..
Totale lengte L	90 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

Producttype

Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 40

269028 40