

**Garant****'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, links, Ø DC: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268409 10
GTIN	4062406272982
Artikelklasse	21X

**Omschrijving****Uitvoering:**Cilinderschacht **met kraag**.**Toepassing:**

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

**Opmerking:**

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

**Technische beschrijving**

Schachtlengte L <sub>s</sub>	42 mm
Ø d <sub>2</sub>	16 mm
Nominale Ø D	10 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	22,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
geschikte wisselplaat	ZCMX 05..

Afkoppellengte L <sub>A</sub>	29 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 40	269028 40
---------------------------------	-----------