

**Garant****'4 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5xD, links, Ø DC: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268405 16
GTIN	4062406272920
Artikelklasse	21X

**Omschrijving****Uitvoering:**

Cilinderschacht.

**Toepassing:**

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

**Opmerking:**

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	24 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Nominale Ø D	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
geschikte wisselplaat	ZCMX 08..
Totale lengte L	125 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

Producttype

Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 42

269028 42