

Garant**'4 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, rechts, Ø DC: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268408 16
GTIN	4062406272968
Artikelklasse	21K

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilinderschacht **met kraag**.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

Schachtlengte L _s	50 mm
Ø d ₂	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Nuttige lengte L ₁	36 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Nominale Ø D	16 mm
geschikte wisselplaat	ZCMX 08..

Afkoppellengte L _A	43 mm
Serie	"4 in 1"
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 42	269028 42
---------------------------------	-----------