

Garant**'4 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25xD, rechts, Ø DC: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268408 10
GTIN	4062406272944
Artikelklasse	21X

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilinderschacht **met kraag**.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

Ø d ₂	16 mm
Nuttige lengte L ₁	22,5 mm
Schachtlengte L _s	42 mm
Nominale Ø D	10 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
geschikte wisselplaat	ZCMX 05..

Afkoppellengte L _A	29 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 40	269028 40
---------------------------------	-----------