

Garant**'5 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, links, Ø DC: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268409 20
GTIN	4062406273019
Artikelklasse	21K

Omschrijving**Uitvoering:**Cilinderschacht **met kraag**.**Toepassing:**

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

Schachtlengte L _s	56 mm
Nominale Ø D	20 mm
Ø d ₂	32 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Nuttige lengte L ₁	46 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 43 (IP10; 2 Nm)
geschikte wisselplaat	ZCMX 10..

Afkoppellengte L _A	57,5 mm
Serie	"4 in 1"
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 43	269028 43
---------------------------------	-----------