



Led-hoofdlamp met batterij, Type: IH5



Bestelgegevens

Bestelnummer	081476 IH5
GTIN	4058205015998
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige en krachtige **industriële** led-hoofdlamp voor professioneel gebruik.

- **Zwenkbare kop en traploze focusfunctie.**
- **Verwisselbare, wasbare hoofdband.**

Innovatieve universele lamp met afneembare lichtkop.

Flexibel inzetbaar, gebruik naar keuze met accu of batterij mogelijk.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

IP-klasse: IP 54

Fabrikantnummer: IH5

ATEX-zone: geen

Lichtstroom: 200 lm

Lichtstroom stand 2: 20 lm

Brandduur: 4,5 h

Brandduur stand 2: 35 h

Technische beschrijving

Rapid Focus	ja
Levering met riemtasje	nee
Brandduur stand 2	35 h
IP-klasse	IP 54

Energievoorziening	Batterijvoeding
Batterijtype	Mignon, AA
Gewicht	92 g
Kop-Ø	31 mm
oplaadbaar	nee
Lichtstroom stand 2	20 lm
Smart Light Technology (SLT)	ja
Fabrikantnummer	iH5
Advanced Focus System (AFS)	ja
Aantal inbegrepen batterijen	1
Brandduur	4,5 h
Chemische opbouw	Alkali-mangaan
ATEX-zone	geen
Lichtstroom	200 lm
Producttype	Hoofdlamp

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081554 LR3
Lithium-metaalbatterijen Internationaal type LR3	081559 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081551 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081552 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081553 LR3
Set alkali-mangaan-batterijen Internationaal type LR3	081558 LR3
Set alkali-mangaan-batterijen Internationaal type LR3	081557 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081556 LR3