



## Rechte slijper, gebogen op accu, Type: M12FDGA422



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

FUEL™ rechte slijper op accu, **gebogen**, in compacte uitvoering (totale lengte 119 mm). **DRIVE-CONTROL** 4-traps snelheidsinstelling en gevoelige snelheidsregelaar voor goede controle.

#### Levering:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah accupacks, C12 C lader, 1× spantang 6 mm en 1× spantang 8 mm, gereedschapstas.

#### Opmerking:

Geschikte schuurschijven (CER) vindt u vanaf nr. 554012, reinigings- en grofreinigingsschijven onder nr. 554050; 554051; 554054 en 554055.

### Technische beschrijving

Gewicht	0,8 kg
Accucapaciteit	2 Ah
Accucapaciteit	4 Ah
Toerentalbereik	0 - 24500 min <sup>-1</sup>

Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Accuspanning	12 V
maximale spantang-Ø	6 - 8 mm
Fabrikantnummer	M12FDGA-422B
Maximale schijf-Ø	50 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Rechte slijper

## Accessoires

Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12
Reinigingschijf (A) Vliesuitvoering FINE	554055 FINE
Vlies-finishingschijf Korrelvergelijking 180	554042 180
Grofreinigingschijf (SiC) Vliesuitvoering CRS	554051 CRS
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Ronde borstel op stiftMessingdraad 0,20 mm Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1 30X6 mm	574350 30X6
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Accustarterset Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Reinigingschijf (A) Vliesuitvoering MED	554055 MED
Grofreinigingschijf (SiC) Vliesuitvoering CRS	554050 CRS
Reinigingschijf (A) Vliesuitvoering FINE	554054 FINE
Ronde borstel op stiftStaaldraad 0,30 mm Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1 30X6 mm	574000 30X6
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddelhard Buiten-Ø 50 mm	554093 50
Li-ion-systeem M12B6 Accutype MB12	073829 MB12
Vlies-finishingschijf Korrelvergelijking 280	554042 280

Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12
Vlies-finishingschijf Korrelvergelijking 100	554042 100
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 75 mm	554093 75
Reinigingsschijf (A) Vliesuitvoering MED	554054 MED