



## Rechte slijper op accu, Type: M12FDGS422



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

**Uitvoering:**

FUEL™ rechte slijper op accu (totale lengte 262 mm). **DRIVE-CONTROL** 3-traps snelheidsinstelling.

**Levering:**

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah accupacks, C12 C lader, 1× spantang 6 mm en 1× spantang 8 mm, gereedschapstas.

**Opmerking:**

Geschikte schuurschijven (CER) vindt u vanaf nr. 554012, reinigings- en grofreinigingsschijven onder nr. 554050; 554051; 554054 en 554055.

### Technische beschrijving

Fabrikantnummer	M12FDGS-422B
Aantal inbegrepen accu's	2
Gewicht	1 kg
maximale spantang-Ø	6 - 8 mm
Accucapaciteit	2 Ah
Accucapaciteit	4 Ah
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Accutype	Lithium-ion
Toerentalbereik	0 - 21000 min <sup>-1</sup>

Accuspanning	12 V
Maximale schijf-Ø	50 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Rechte slijper

## Accessoires

Vlies-finishingschijf Korrelvergelijking 100	554043 100
Vlies-finishingschijf Korrelvergelijking 100	554042 100
Vlies-finishingschijf Korrelvergelijking 280	554043 280
Reinigingschijf (A) Vliesuitvoering MED	554054 MED
Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12
Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddelhard Buiten-Ø 50 mm	554093 50
Vlies-finishingschijf Korrelvergelijking 180	554043 180
Reinigingschijf (A) Vliesuitvoering FINE	554055 FINE
Ronde borstel op stiftMessingdraad 0,20 mm Borstel-Ø D1xbezettingsbreedte L1 30X6 mm	574350 30X6
Grofreinigingschijf (SiC) Vliesuitvoering CRS	554051 CRS
Vlies-finishingschijf Korrelvergelijking 280	554042 280
Grofreinigingschijf (SiC) Vliesuitvoering CRS	554050 CRS
Li-ion-systeem M12B6 Accutype MB12	073829 MB12
Vlies-finishingschijf Korrelvergelijking 180	554042 180
Accustarterset Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddelhard Buiten-Ø 75 mm	554093 75
Reinigingschijf (A) Vliesuitvoering FINE	554054 FINE
Reinigingschijf (A) Vliesuitvoering MED	554055 MED
Acculader Type M1218C	073840 M1218C

Acculader Type M1218FC

073840 M1218FC

Ronde borstel op stiftStaalraad 0,30 mm Borstel-Ø  
D1xbezettingsbreedte L1 30X6 mm

574000 30X6