



Haakse slijper Deadman, Type: AGVKB24



Bestelgegevens

Bestelnummer	077162 AGVKB24
GTIN	4058546293628
Artikelklasse	03M

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 230 mm haakse slijper:

- Stofdichte PROtector-motor met zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.
- Herstartbeveiliging.
- Draaibaar handvat met trillingdemping.
- Asvergrendeling.

Uitvoering met dodemansschakelaar, die onmiddellijk na het loslaten uitschakelt. Haakse slijper met **RAPIDSTOP™**-rem en veiligheidskoppeling.

Afneembare stofbescherming beschermt tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur van de motor.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat. inclusief FIXTEC-snelspanmoer.

Technische beschrijving

Gewicht	5,9 kg
Maximale vibratie volgens EN	2,7 m/s ²
Wattage	2400 W
Dodemansschakeling	ja
Bijzonderheid	FIXTEC
Bijzonderheid	Dodemansschakelaar

Fabrikantnummer	AGVKB-24-230 EKX DMS
Zachte aanloop	ja
Maximaal toerental	6500 min ⁻¹
Maximale doorslijpdiepte	68 mm
Herstartblokkering	ja
Maximale schijf-Ø	230 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper