

**Accucirkelzaag, Type: M18FCSG66****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078207 M18FCSG66
GTIN	4058546288235
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Metalen haak voor eenvoudig en veilig ophangen van het apparaat.**
- **Koude, braam- en vonkvrije snede.**
- **Zaagdiepte-instelling zonder gereedschap, voor zaagsnedes van 1 tot 57 mm.**

Accu-handcirkelzaag levert hetzelfde vermogen als een gelijkwaardig kabelapparaat – tot 750 snedes in 90 × 45 mm zacht hout met een acculading (M18™ 12 Ah). Compatibel met geleiderail (nr. 078208 GRU1400).

- **Borstelloze POWERSTATE™-motor voor hoge snij snelheden.**
- **REDLINK PLUS™ elektronica met digitale overbelastingsbeveiliging voor meer vermogen.**

Levering:

Inclusief M12-18FC lader, transportkoffer.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en startersets nr. 073814 en nr. 073839 e.v. Zie voor geschikt cirkelzaagblad nr. 584075 e.v.

Technische beschrijving

Gewicht	10 kg
Zaagblad-boring-Ø	30 mm
Accucapaciteit	12 Ah

Uitvoering	Handcirkelzaag
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Maximale snijdiepte 90°	66 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Fabrikantnummer	M18FCSG66-121C
Zaagblad-Ø	190 mm
Maximaal toerental	5800 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Zaag

Accessoires

Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 190 mm	584075 190
AccustartersetHigh Output™ Accutype M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 160 mm	584075 160
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB12	073811 MHB12
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
AccustartersetHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB55	073809 MHB55
Accustarterset Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 230 mm	584075 230
	584075 210

Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 210 mm

Li-ion-systeem M18B2 Accutype MB18

073827 MB18

Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18

073816 MB18

Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 300 mm

584075 300

Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 250 mm

584075 250

Cirkelzaagblad hout, wisseltanduniverseel Blad-Ø D 350 mm

584075 350

Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB8

073810 MHB8

Li-ion-accuHigh Output™ Accutype MHB3

073808 MHB3