

**Accu-klopboorschroefmachine, Type: GSB1215B****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Bosch accu-klopboorschroefmachine voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.**
- **Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.**
- **Praktische riemclip (niet bij 070104).**
- **Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.**
- **Snelspanboorhouder.**

Robuuste en handzame accuschroefmachine van slechts **1 kg**.

Levering:

Inclusief 2x Li-ion-accu's, lader en transporttas.

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u vanaf nr. 073851 en 073866.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
----------	-------------

Snelspanhouder spanbereik	1 - 10 mm
Gewicht	1 kg
Accucapaciteit	2 Ah
Maximale spiraalboor-Ø in hout	19 mm
Maximaal draaimoment zacht	15 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	1300 min ⁻¹
Motortype	Borstelmotor
Fabrikantnummer	GSB 12V-15
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	10,5 m/s ²
Typisch gebruik	Medium
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 380 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	<2,5 m/s ²
Maximaal draaimoment hard	30 Nm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 12 V
Accuspanning	12 V
Maximale spiraalboor-Ø in beton	10 mm
Aantal inbegrepen accu's	2
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Klopboorschroefmachine

Accessoires

Acculader Type GAL1240	073866 GAL1240
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B12 V	073851 B12