



Gereedschapskoffer 'BIG Twin Move', Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	692615 1
GTIN	4003773071549
Artikelklasse	64D

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke uitvoering van ABS-materiaal, zwart met aluminium frame rondom en metalen scharnieren. Koffer met stabiele en ergonomische draaggreep. Voor een individuele markering worden 2 stickers voor het notitievak meegeleverd. De gereedschapsbladen bestaan uit vuilafstotende PP-holle-kamerplaten.

Met een in de bodem verzonken telescopische handgreep en twee aan de buitenzijde liggende, licht lopende skaterwielen voor comfortabel transport.

Vrij staand in alle openingen dankzij aan beide zijden aangebrachte, vergrendelende dekselhouders met scharniermechanisme, hoek vrij instelbaar. Aan één of twee zijden te openen. Bodem en deksel kunnen onafhankelijk van elkaar worden geopend en hebben resp. 2 metalen kantelsloten voor fixatie. De bodem kan bovendien meteen driecijferig cijferslot worden beveiligd.

Binnenzijde:

in totaal 95 steekmogelijkheden:

Deksel:

1 Gereedschapsblad met 12 insteekvakken en 1 plat vak aan de voorzijde en 10 elastische lussen aan de achterzijde.

1 Gereedschapsblad met 7 elastische lussen en 1 klemvak in het deksel.

Middendeel met 37 elastische lussen.

Bodem:

1 Bodemschaal (met drukknop vast te zetten) met 3 verdelers in lengterichting (3× lang).
1 Gereedschapsblad met 12 insteekvakken en 1 plat vak als afdekking van de bodemschaal.
Middendeel met 15 elastische lussen en 13 insteekvakken.
Koffer belastbaarheid: 30 kg
Binnenmaat lengte: 490 mm
Binnenmaat breedte: 370 mm
Binnenmaat hoogte: 210 mm
Gewicht: 8,6 kg

Technische beschrijving

Binnenmaat lengte	490 mm
Binnenmaat hoogte	210 mm
Gewicht	8,6 kg
Binnenmaat breedte	370 mm
Fabrikantnummer	BIG Twin Move
Materiaal	ABS
Type opbergen van gereedschap	Insteekvakken
Koffer belastbaarheid	30 kg
verrijdbaar	ja
Producttype	Gereedschapstransportsysteem