



## Accu-klopboorschroefmachine ProCORE, Type: GSB1860PC



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070106 GSB1860PC
GTIN	3165140956352
Artikelklasse	03B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Bosch accu-klopboorschroefmachine** voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.**
- **Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.**
- **Praktische riemclip (niet bij 070104).**
- **Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.**
- **Snelspanboorhouder.**

Met **borstelloze EC-motor**.

**KickBack Control** met automatische uitschakeling bij blokkeringen, evenals unieke precisiekoppeling. Compacte constructie, zeer korte koplengte (slechts 184 mm) voor een perfecte hantering (maat GSB1860PC), daarom optimaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Uitbreiden met Connectivity-module mogelijk. Met motorrem.

#### Levering:

Inclusief 2x ProCORE 18V / 4,0 Ah Li-ion-accu, lader en L-BOXX.

#### Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u vanaf nr. 073851 en 073866.

Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Fabrikantnummer: GSB 18V-60 PC

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 4 Ah

Accuspanning: 18 V

Motortype: Borstelloze motor

## Technische beschrijving

Maximaal toerental 2e versnelling	1900 min <sup>-1</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	GSB 18V-60 PC
Gewicht	1,9 kg
Maximale spiraalboor-Ø in beton	10 mm
Maximaal draaimoment zacht	31 Nm
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	8 m/s <sup>2</sup>
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Motortype	Borstelloze motor
Typisch gebruik	Strong
Accucapaciteit	4 Ah
Maximale spiraalboor-Ø in hout	38 mm
Accuspanning	18 V
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	hout

geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Klopboorschroefmachine

---

## Accessoires

Li-ion-accu ProCore Accutype, accuspanning C18 V	073856 C18
--	------------