



Accu-boorschroefmachine ProCORE, Type: GSR18110C



Bestelgegevens

Bestelnummer	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Artikelklasse	03B

Omschrijving

Uitvoering:

- Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.
- Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
- Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
- Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
- Softgrip.

KickBack Control met automatische uitschakeling bij blokkeringen, evenals unieke precisiekoppeling en motorrem. 13 mm Auto-Lock-boorhouder. Hoog draaimoment. Uitbreiden met **Connectivity**-module mogelijk.

Voordeel:

Volledig metalen boorhouder.

Levering:

Inclusief 2x Li-ion-accu's, snellader, L-BOXX.

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863–073867.

Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Toerentalbereik 2e stand	0 - 2100 min ⁻¹
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Maximaal draaimoment hard	110 Nm
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Motortype	Borstelloze motor
Accucapaciteit	4 Ah
Gewicht	2,2 kg
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximale spiraalboor-Ø in hout	82 mm
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximaal draaimoment zacht	47 Nm
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Toerentalbereik 1e stand	0 - 480 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Fabrikantnummer	GSR 18V-110C
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	Borstelloze motor, snelspanhouder- spanbereik 1,5-13, in L-Boxx

Accessoires

AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V

073863 C18

Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V

073856 C18