

**Hittebestendige handschoenen, paar, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094645 10
GTIN	4062406273316
Artikelklasse	02H

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX hittebestendige handschoen met vuurbestendige 10-gauge-breitechnologie voor optimaal werken met hete onderdelen.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Pasvorm	zeer goed
siliconenvrij	ja
Tastgevoel	goed
Grip bij olie	matig
Koudebescherming	niet aanwezig, n.v.t.

EN 388 weerstand na scheuren	2
Handschoenmaat	10
Materiaal coating	Neopreen
EN 388 slijtvastheid	2
EN 388 snijvastheid	1
Grip bij natheid	matig
EN 388 doorsteekweerstand	3
Hittebescherming	zeer goed
Handschoentype	Hittebestendige handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Contacthitte tot	250 °C
Stralingshitte tot	4231XX °C
Dragermateriaal	Acryl
Coating	Neopreen
Coatingvariant	Handpalm
Kleur	zwart
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
Breitechnologie	10G
Hittebescherming tot	250 °C
Norm	EN 407
Producttype	Hittebestendige handschoenen