

**Hittebestendige handschoenen, paar, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094645 11
GTIN	4062406273323
Artikelklasse	02H

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX hittebestendige handschoen met vuurbestendige 10-gauge-breitechnologie voor optimaal werken met hete onderdelen.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Tastgevoel	goed
Beschermingscategorie	Categorie III
Koudebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij natheid	matig
EN 388 doorsteekweerstand	3

EN 388 snijvastheid	1
EN 388 weerstand na scheuren	2
Materiaal coating	Neopreen
EN 388 slijtvastheid	2
siliconenvrij	ja
Handschoentype	Hittebestendige handschoenen
Handschoenmaat	11
Grip bij olie	matig
Pasvorm	zeer goed
Hittebescherming	zeer goed
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Contacthitte tot	250 °C
Stralingshitte tot	4231XX °C
Dragermateriaal	Acryl
Coating	Neopreen
Coatingvariant	Handpalm
Kleur	zwart
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
Breitechnologie	10G
Hittebescherming tot	250 °C
Norm	EN 407
Producttype	Hittebestendige handschoenen