

Garant GRIDLINE

Behuizing voor gereedschapskast voor lades, 36×20G, Hoogte: 800mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	930735 800
GTIN	4062406271688
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing voor gereedschapskast in 40×24G, geschikt voor lades 36×20G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

T.b.v.:

Lades nr. 930743, 930744, 930745, 930746.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Let bij het plaatsen van lades in de behuizingen voor gereedschapskasten op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke ladefronthoogtes.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Hoogte	800 mm
Nuttige hoogte	700 mm
Aantal deuren	0
Diepte	600 mm

Gewicht	42 kg
Breedte	1000 mm
Diepte in G	24
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte in G	40
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Maximale belastbaarheid	4000 kg
Aantal uittrekbare legborden	0
Aantal lades	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte x nuttige diepte in G	36x20G
Producttype	Behuizing voor gereedschapskast

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------