

**Garant****Handschoenen, paar MASTER CUT D, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094446 8
GTIN	4062406273415
Artikelklasse	01H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwsluitend en extreem comfortabel dankzij 18-gauge-breitechnologie. Aangename nitril-microschuimlaag voor een zeer goed tastgevoel en een goede beweging van de vingers. Daardoor zeer geschikt voor de nauwkeurige omgang met kleine scherpe onderdelen. Ook uitstekend geschikt voor werkzaamheden met lichte aanwezigheid van olie.

**GARANT MASTER CUT D.** snijbeschermingsniveau D, **helemaal zonder glas- en staalvezels.**

Met versterkte duimkromming voor verhoging van de levensduur.

De handschoenen kunnen tussen 40° – 60° C tot wel 4 keer worden gewassen.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Serie	MASTER CUT
Handschoeneigenschap	versterigde duimkromming

Breitechnologie	18G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4442D
Dragermateriaal	Speciaal garen
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	grijs / zwart
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	D
Producttype	Snijbestendige handschoenen