

Garant**Handschoenen, paar MASTER CUT B, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094416 8
GTIN	4062406273477
Artikelklasse	01H

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwsluitend en extreem comfortabel dankzij 18-gauge-breitechnologie. Aangename nitril-microschuimlaag voor een zeer goed tastgevoel en een goede beweging van de vingers. Daardoor zeer geschikt voor de nauwkeurige omgang met kleine scherpe onderdelen. Ook uitstekend geschikt voor werkzaamheden met lichte aanwezigheid van olie.

GARANT MASTER CUT B. Zeer flexibele snijbestendige handschoen met snijbeschermingsniveau B. Met versterkte duimkromming voor verhoging van de levensduur.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	8
Serie	MASTER CUT

Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Breitechnologie	18G
Kleding standaard	Öko-Tex-standaard 100
EN 388	4X42B
Dragermateriaal	HPPE
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	grijs / zwart
Lengte	250 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen