

Garant**Handschoenen, paar MASTER CUT B OIL, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094417 10
GTIN	4062406273552
Artikelklasse	01H

Omschrijving**Uitvoering:**

Strak aansluitend en extreem comfortabel dankzij 18-gauge breitechnologie. Aangename nitril microschiuimlaag voor een zeer goed tastgevoel en een goede beweging van de vingers. Daardoor zeer geschikt voor precieze omgang met kleine scherpe onderdelen. Dankzij nitril 3/4 coating over de knokkels, ook zeer geschikt in natte of met olie besmeurde omgevingen. Een tweede coatinglaag van opgeruwd nitril op handpalm en vingers zorgt voor een bijzonder goede grip. Met versterkte duimkromming voor een hogere standtijd.

GARANT MASTER CUT B OIL. Zeer flexibele snijbestendige handschoenen met snijbeschermingsniveau B. Goed geschikt voor **met olie besmeurde werkomgevingen met gemiddelde snijgevaaren**, bijvoorbeeld bij verspaningsmachines.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Serie	MASTER CUT
Handschoenmaat	10
Handschoeneigenschap	verstevigde duimkromming
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Breitechnologie	18G
Kleding standaard	Öko-Tex-standaard 100
EN 388	4X42B
Dragermateriaal	HPPE
Coating	Nitril
Coatingvariant	3/4-coating
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	grijs / zwart
Lengte	250 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen