

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/43****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264839 DM/43
GTIN	4251414902879
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Aansluiting / scheidingspunt: 40 mm

ISO-code wisselsnijkop: DTUNL

geschikte wisselplaat: TN.. 1604..

Aanzethoek: 93 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 48 mm

Middenverplaatsing L_3 : 27 mm

Technische beschrijving

Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Systeem	DM

Schroef voor onderlegplaat	259027 1
Onderlegplaat	259033 4
Serie	Master Mute
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Aanzethoek	93 graden
Klemstuk, schroef, O-ring	259036 6
geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
ISO-code wisselsnijkop	DTUNL
Totale lengte L	35 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Klemstukunit	259508
Klemstukunit Type 6	259036 6
Schroef voor onderlegplaat	259611
Onderlegplaat Type 4	259033 4
Onderlegplaat	259226
Schroef voor onderlegplaat Type 1	259027 1