

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 800/7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930705 800/7
GTIN	4062406273651
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×24G, met lades 36×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating.**

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 36×20

Hoogte: 800 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 600 mm

Nuttige hoogte: 700 mm

Nuttige hoogte voor lades: 700 mm

Lades nuttige breedte: 900 mm

## Technische beschrijving

Lades nuttige breedte	900 mm
Breedte	1000 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	149 kg
Aantal lades	7
Aantal deuren	0
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Hoogte	800 mm
Nuttige hoogte	700 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Diepte	600 mm
Lades nuttige breedte in G	36
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %

Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36x20G
Producttype	Gereedschapskast

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 800 mm	930735 800
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 100 mm	930743 100
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 125 mm	930743 125
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 150 mm	930743 150
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 50 mm	930743 50
Lade, 75 kg Fronthoogte lade 75 mm	930743 75