

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 900/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930705 900/6
GTIN	4062406273675
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×24G, met lades 36×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 100, 125 ,300

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

**Technische beschrijving**

Diepte	600 mm
Lades nuttige diepte	500 mm

Lades nuttige diepte in G	20
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	300 mm
Lades nuttige breedte	900 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige breedte in G	36
Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Hoogte	900 mm
Breedte	1000 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Aantal deuren	0
Gewicht	142 kg
Aantal lades	6
Nuttige hoogte	800 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36×20G
Producttype	Gereedschapskast

---

## Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 900 mm	930735 900
Lade,75 kg Fronthoogte lade 100 mm	930743 100
Lade,75 kg Fronthoogte lade 125 mm	930743 125
Lade,75 kg Fronthoogte lade 300 mm	930743 300
Lade,75 kg Fronthoogte lade 75 mm	930743 75