

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 800/7****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 930715 800/7  |
| GTIN          | 4062406273750 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Omschrijving****OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×24G, met lades 36×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nuttig ladeoppervlak in G: 36×20

Hoogte: 800 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 600 mm

Nuttige hoogte: 700 mm

Nuttige hoogte voor lades: 700 mm

Lades nuttige breedte: 900 mm

## Technische beschrijving

|  |         |
|--|---------|
| Aantal lades                                   | 7       |
| Lades nuttige breedte                          | 900 mm  |
| Lades nuttige breedte in G                     | 36      |
| Hoogte   | 800 mm  |
| Nuttige hoogte                                 | 700 mm  |
| Diepte   | 600 mm  |
| Lades nuttige diepte                           | 500 mm  |
| Diepte in E                                    | 700     |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen       | ja      |
| Nuttige hoogte voor lades                      | 700 mm  |
| Breedte  | 1000 mm |
| Ladefronthoogte                                | 50 mm   |
| Ladefronthoogte                                | 75 mm   |
| Ladefronthoogte                                | 100 mm  |
| Ladefronthoogte                                | 100 mm  |
| Ladefronthoogte                                | 100 mm  |
| Ladefronthoogte                                | 125 mm  |
| Ladefronthoogte                                | 150 mm  |
| Gewicht  | 149 kg  |
| Nuttig ladeoppervlak in G                      | 36×20   |
| Lades nuttige diepte in G                      | 20      |
| Aantal deuren                                  | 0       |
| Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek | nee     |
| Aantal uittrekbare legborden                   | 0       |
| Materiaaldikte                                 | 1,2 mm  |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen      | 200 kg  |

|  |  |
|--|--|
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 %  |
| Uittrekbaarheid lade                                     | Uittrekbeveiliging   |
| Hoogteverstelling in raster                              | 25 mm  |
| Stiftcilinderslot  | modulair cilinderhuis  |
| Kleuren  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut                                     | 36x20G   |
| Producttype  | Gereedschapskast   |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Lade, 200 kg fronthoogte lade 75 mm                      | 930745 75   |
| Lade, 200 kg fronthoogte lade 100 mm                     | 930745 100  |
| Lade, 200 kg fronthoogte lade 150 mm                     | 930745 150  |
| Lade, 200 kg fronthoogte lade 125 mm                     | 930745 125  |
| Slotplaat voor GridLine Type HU21                        | 914227 HU21 |
| Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 800 mm | 930735 800  |
| Lade, 75 kg Fronthoogte lade 50 mm                       | 930743 50   |