

Garant GRIDLINE

**Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 36×20G, Hoogte mm/aantal lades: 800/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	930715 800/6
GTIN	4062406273743
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×24G, met lades 36×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

**Technische beschrijving**

Aantal lades	6
Lades nuttige diepte in G	20

Hoogte	800 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Lades nuttige breedte in G	36
Breedte	1000 mm
Nuttige hoogte	700 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Aantal deuren	0
Diepte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Diepte in E	700
Lades nuttige breedte	900 mm
Gewicht	137 kg
Aantal uittrekbare legborden	0
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36×20G

Producttype

Gereedschapskast

**Accessoires**

Lade,200 kg fronthoogte lade 75 mm	930745 75
Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
Lade,200 kg fronthoogte lade 200 mm	930745 200
Lade,200 kg fronthoogte lade 150 mm	930745 150
Lade,200 kg fronthoogte lade 100 mm	930745 100
Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 800 mm	930735 800