

uvex**Handschoenen, paar uvex phynomic airLite B ESD, Handschoenmaat: 9**

Bestelgegevens

Bestelnummer	094467 9
GTIN	4048612064023
Artikelklasse	04W

Omschrijving

Uitvoering:

uvex phynomic airLite serie. Bijzonder lichte snijbestendige handschoen met **ergonomische pasvorm** en hoog draagcomfort. Optimaal geschikt voor werkzaamheden waarbij een goed **en nauwkeurig tastgevoel** nodig is. Het kan zowel in ESD- als explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. Dermatologisch getest (ProDERM®) en vrij van versnellers. De **aquapolymeer coating airLite** zorgt voor een goede ademing.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Technische beschrijving

Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
----------------	-----------------------------

Handschoenmaat	9
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie	18G
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Dragermateriaal	Dyneema®Diamond, polyamide, elastaan, carbon
Coating	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	blauw / antraciet
Gewicht	56 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen