



Hoekpijptang met S-vormige bek, Pijp-Ø: 2inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	810745 2
GTIN	4003773014263
Artikelklasse	86A

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm; slanke, speciaal gevormde bek, zelfspannend, 45° gebogen. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

KNIPEX met S-bek voor driepuntsaanslag van de pijp.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.

Technische beschrijving

Spanwijdte	70 mm
Pijp-Ø	2 inch
totale lengte	540 mm
Bekhoek	45 graden
Productieproces	geheel gesmeed
Veredeling bek	inductief gehard
Materiaal tang	Chroom-vanadiumstaal
S-bek	ja
Zweedse vorm	ja
Producttype	Pijp- en waterpomptang

