



## Hoekpijptang met S-vormige bek, Pijp-Ø: 1.1/2inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	810745 1.1/2
GTIN	4003773014256
Artikelklasse	86A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Zweedse vorm; slanke, speciaal gevormde bek, zelfspannend, 45° gebogen. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

**KNIPEX** met S-bek voor driepuntsaanslag van de pijp.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.

### Technische beschrijving

totale lengte	425 mm
Pijp-Ø	1.1/2 inch
Spanwijdte	60 mm
Bekhoek	45 graden
Productieproces	geheel gesmeed
Veredeling bek	inductief gehard
Materiaal tang	Chroom-vanadiumstaal
S-bek	ja
Zweedse vorm	ja
Producttype	Pijp- en waterpomptang

