

**Veiligheidsmeetklok, Meetbereik / behuizing-Ø: 0,16/58mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	432405 0,16/58
GTIN	4031452101843
Artikelklasse	46C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Precisiemeetklokken met schokbescherming, veiligheidsmeetklokken, schokbestendig, met vrije slag. Extreem lichte, robuuste constructie, stofdicht. Opspanschaft-Ø 8 mm h6. Hoogste nauwkeurigheid door gecombineerde tandwiel-hefboomoverbrenging.

**Technische beschrijving**

Schaalverdeling	0,001 mm
Meetbereik	0,16 mm
Vrije slag	4,5 mm
Meetkracht	1,3 - 1,8 N
Kalibratie	C2
Opspanschaft-Ø h6	8 mm
Norm	Fabrieksnorm

Meetafwijking MPE (meetbereik)	2 $\mu$ m
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	meetklok

### Dienstverlening

KalibratieMeetklok analoog 0,001 Maximaal meetbereik 5 mm	023020 5
---	----------

### Accessoires

Meetklokglas Type 58	432010 58
----------------------	-----------