

**Honeywell****Handschoenen, paar CoreShield™ 22-7518B, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094520 7
GTIN	13603835666751
Artikelklasse	09A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Honeywell CoreShield™ serie.** De innovatieve, lichte serie snijbestendige handschoenen biedt een **zeer goed tastgevoel** en een aangename beweegbaarheid van de vingers. Daarnaast scoort de serie met de lange houdbaarheid en robuustheid. Door de elastische en **ademende microschuimlaag** zorgt de handschoen zowel bij olieachtige als bij droge oppervlakken voor een uitstekende antislipwerking.

**CoreShield™ 22-7518B.** Snijbestendige handschoen met snijvastheidsniveau B en **18-gauge-breitechnologie** voor nauwkeurige werkzaamheden met een gemiddeld snijgevaar. Goed draagcomfort door het **HPPE** -dragermateriaal.

**Norm:**

EN 388; EN 420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

De **CoreShield™ serie** is leverbaar in diverse gebreide diktes (10 tot **18-gauge**) en coatings (nitril-microschuim, Super Thin nitril).

Kleur: grijs / zwart

**Technische beschrijving**

Fabrikantnummer	CoreShield 22-7518B
Inhoud	10
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	verstevigde duimkromming
Breitechnologie	18G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X31B
Dragermateriaal	HPPE
Coating	Nitril-microschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	grijs / zwart
Gewicht	35-55 g
Lengte	220 - 270 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen