

**Honeywell****Handschoenen, paar CoreShield™ 24-9518B, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094522 11
GTIN	13603835667048
Artikelklasse	09A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Honeywell CoreShield™ serie.** De innovatieve, lichte serie snijbestendige handschoenen biedt een **zeer goed tastgevoel** en een aangename beweegbaarheid van de vingers. Daarnaast scoort de serie met de lange houdbaarheid en robuustheid. Door de elastische en **ademende microschiuimlaag** zorgt de handschoen zowel bij olieachtige als bij droge oppervlakken voor een uitstekende antislipwerking.

**CoreShield™ 24-9518B.** Snijbestendige handschoen met snijvastheidsniveau D en **18-gauge-breitechnologie** voor nauwkeurige werkzaamheden met een hoog snijgevaar. Goed draagcomfort door het **HPPE-edelstaalvezel** dragermateriaal.

**Norm:**

EN 388; EN 420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

De **CoreShield™ serie** is leverbaar in diverse gebreide diktes (10 tot **18-gauge**) en coatings (nitril-microschuim, Super Thin nitril).

Kleur: zwart

**Technische beschrijving**

Fabrikantnummer	CoreShield 24-9518B
Inhoud	10
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	verstevigde duimkromming
Breitechnologie	18G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X31D
Dragermateriaal	HPPE-edelstaalvezel
Coating	Nitril-microschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart
Gewicht	42-63 g
Lengte	220 - 270 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	D
Producttype	Snijbestendige handschoenen