

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 36×24G, Hoogte mm/aantal lades: 900/6**Bestelgegevens**

Bestelnummer	931315 900/6
GTIN	4062406275594
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×28G, met lades 36×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Lade **50 mm: belastbaar tot 75 kg**. Lade **vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg**.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 100, 125, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

Gewicht	158 kg
---------	--------

Hoogte	900 mm
Breedte	1000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Lades nuttige diepte	600 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	300 mm
Nuttige hoogte	800 mm
Lades nuttige diepte in G	24
Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Aantal deuren	0
Aantal lades	6
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Diepte	700 mm
Lades nuttige breedte	900 mm
Lades nuttige breedte in G	36
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	36×24G

Producttype

Gereedschapskast

Accessoires

Lade,200 kg fronthoogte lade 150 mm

931355 150

Lade,200 kg fronthoogte lade 100 mm

931355 100

Lade,200 kg fronthoogte lade 300 mm

931355 300

Slotplaat voor GridLine Type HU21

914227 HU21

Lade,200 kg fronthoogte lade 250 mm

931355 250

Lade,200 kg fronthoogte lade 75 mm

931355 75

Lade,200 kg fronthoogte lade 200 mm

931355 200

Lade,200 kg fronthoogte lade 125 mm

931355 125

Behuizing voor gereedschapskast voor lades Hoogte 900 mm

931335 900