



LED-werklamp, Type: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	081415 5
GTIN	4260131238574
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance, dimbare werklampen met lange levensduur, met **flexibele as** en **sterke magneetvoet**. Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing. Hoogrendement-led in aluminium behuizing, koudwit ca. 5500 kelvin.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 250V-netadapter.

Opmerking:

Zie voor passende tafelklemmen en magneethouders onder 081418/081419.

Technische beschrijving

Totale hoogte	600 mm
Lichtbron	LED
Gewicht	800 g

Kleurtemperatuur	5500 K
Lichtstroom	450 lm
Soort bevestiging	Magnetfuß
Magneetvoet-Ø	66 mm
Nominale spanning	250 V
ATEX-zone	geen
Energievoorziening	Netvoeding
IP-klasse	IP 65
Lichtopbrengst	4,5 W
Lichtkleur	koudwit
Lichtkop-Ø	60 mm
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting