



Led-accu-werklamp, Type: 16



Bestelgegevens

Bestelnummer	081254 16
GTIN	5708997354568
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-stralers met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.

- **Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.**
- **Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik, lange levensduur.**
- **Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**

NOVA-werklampen met geïntegreerde draaggreep. Hoogrendement COB led met 5-traps dimmerfunctie, zwenkbaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel en netadapter.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
IP-klasse	IP 67
CRI-waarde	80
Accuspanning	3,7 V

Brandduur	2 - 20 h
Aantal inbegrepen accu's	1
ATEX-zone	geen
Lichtstroom	200 - 2000 lm
Totale hoogte	163 mm
Totale breedte	63 mm
Accucapaciteit	4 Ah
Energievoorziening	Accuvoeding
Totale lengte	163 mm
Lichtbron	Led-module
Kleurtemperatuur	6000 K
Gewicht	790 g
Wattage	16 W
Fabrikantnummer	NOVA R
Producttype	Werklamp