

**Garant****Densimet®-gereedschapsopname voor inschroeffrezen, Ø d = 25 mm,  
Schroefdraad M × Lges: M12X181****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 301378 M12X181 |
| GTIN          | 4062406274900  |
| Artikelklasse | 31A            |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Trillingsdempende eigenschap.
- Schachttolerantie h6.

**Toepassing:**

Met name voor toepassing in krimphouders.

**Technische beschrijving**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Nuttige lengte L <sub>1</sub> | 125 mm               |
| Ø D <sub>2</sub>              | 22 mm                |
| Boring-Ø D <sub>1</sub>       | 12,5 mm              |
| Schroefdraad M                | M12×181              |
| Opname                        | Ø d = 25 mm          |
| Schacht-Ø d                   | 25 mm                |
| Inwendige koeling             | ja                   |
| Trilling                      | gedempt              |
| Producttype                   | Inschroeffreesopname |