



Accu-klopboorschroefmachine, Type: M12FPDX2



Bestelgegevens

Bestelnummer	070110 M12FPDX2
GTIN	4058546220815
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- Krachtige accu-klopboorschroefmachines met 2 standen, met draaimomentinstelling met meerdere standen.
 - REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.
 - Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
 - Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
 - Handvat met softgrip voor een groot bedieningscomfort.
 - Led-verlichting van het werkgebied.
 - Borstelloze POWERSTATE™-motor (niet maat M18BPD4) voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.
 - REDLINK PLUS™-elektronica – overbelastingsbeveiliging en vermogensmanagement.
- Compacte accu-klopboorschroefmachine met 6-in-1-schroefoplossing voor maximale flexibiliteit.
- Afneembaar boorhoudersysteem met 3 hulpstukken.
 - Extreem handzaam, dankzij 1/4 inch -Hex-metaal-opname onder de boorhouder: lengte slechts 138 mm zonder boorhouder.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073814 – 073816, 073827 en 073840.
De juiste Bluetooth-Tracking-module vindt u onder 070103 BTT-1.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	M12FPDX-202X
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Lengte	138 mm
maximaal draaimoment	37 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Toerentalbereik 2e stand	0 - 1700 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Snelspanhouder spanbereik	1 - 13 mm
Motortype	POWERSTATE™
Accucapaciteit	2 Ah
Accuspanning	12 V
Toerentalbereik 1e stand	0 - 450 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Klopboorschroefmachine