

**3M****Lamellenslijpschijf 769F, glasweefselschotel vlak, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 60**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	565511 60
GTIN	5902658113246
Artikelklasse	53F

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Korrelmengsel met **nauwkeurig gevormde** keramische korrel voor **hoge afneemcapaciteit en standtijd**.

**Toepassing:**

Universele slijpwerkzaamheden met haakse slijpers met groot vermogen.

## Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	125 mm
Korrelgrootte	60
Vormbeschrijving	vlak
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
droog	geschikt		