

3M**Lamellenslijpschijf 769F, glasweefselschotel vlak, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 80**

Bestelgegevens

Bestelnummer	565511 80
GTIN	5902658113307
Artikelklasse	53F

Omschrijving

Uitvoering:

Korrelmengsel met **nauwkeurig gevormde** keramische korrel voor **hoge afneemcapaciteit en standtijd**.

Toepassing:

Universele slijpwerkzaamheden met haakse slijpers met groot vermogen.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	vlak
Korrelgrootte	80
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
droog	geschikt		