

**3M****Lamellenslijpschijf 769F, glasweefselhotel conisch, Ø 115 mm,  
Korrelgrootte: 60****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 565514 60     |
| GTIN          | 5902658113031 |
| Artikelklasse | 53F           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Korrelmengsel met **nauwkeurig gevormde** keramische korrel voor **hoge afneemcapaciteit en standtijd**.

**Toepassing:**

Universele slijpwerkzaamheden met haakse slijpers met groot vermogen.

**Technische beschrijving**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Vormbeschrijving                 | schuin   |
| Schijf-Ø                         | 115 mm   |
| Boring-Ø                         | 22,23 mm |
| Korrelgrootte                    | 60       |
| Slijpmiddelaanduiding            | Keramiek |
| Ijzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 %  |
| Productnaamattribuut             | Ø 115 mm |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal               |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS                 |
| Maximale omtreksnelheid        | 80 m/s              |
| Producttype                    | Lamellenslijpschijf |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt     |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt     |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt     |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt     |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | geschikt     |                |          |
| RVS                            | geschikt     |                |          |
| Ti                             | geschikt     |                |          |
| GG(G)                          | geschikt     |                |          |
| droog                          | geschikt     |                |          |