



Omzetbare eenhands-lijmtang, Spanwijdte: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860286 300
GTIN	4062406276591
Artikelklasse	82C

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch vormgegeven greep van 2-componentenkunststof, gebruiteerde rail van getrokken staal. **Zonder gereedschap omzetbaar** in spreiden, dankzij een intelligent ontgrendelingsmechanisme aan het bovendeel. Met ontgrendelhefboom voor snelverstelling.

Toepassing:

Universeel inzetbaar, comfortabele eenhandsbediening voor spandruk (tot 2000 N).

Technische beschrijving

Spreidwijdte	200 - 565 mm
Spanwijdte	300 mm
Uitsteeklengte	90 mm
Doorsnede van de geleiderail	20x6 mm
Producttype	Lijmtang

