

ejendals

Handschoenen, paar Tegera® 256, Handschoenmaat: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	094557 11
GTIN	7340118322636
Artikelklasse	04R

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 256. De snijbestendige handschoen van **generfd** rondsplitleder kan door het aangename draagcomfort bij werkzaamheden met hete voorwerpen in oliebesmeurde omgevingen worden gebruikt. Het materiaal zorgt voor een **goede grip** en is **gevoerd** met KEVLAR® fiber. Bovendien bent u door de snijbescherming (**Cut B**) beschermd tegen snijgevaren.

Norm:

EN 388; EN 420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Snijbeschermingsklasse: B

Kleur: grijs

Technische beschrijving

Inhoud	6
EN 388:2016	2322B
EN 407	41314X

Dragermateriaal	Generfd splitleder
Coatingvariant	geen coating
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	grijs
Contacthitte tot	100 °C
Lengte	215 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen