

## ejendals

### Handschoenen, paar Tegera® 8814 Infinity, Handschoenmaat: 7



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	094559 7
GTIN	7340118324753
Artikelklasse	04R

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

Tegera® 8814 Infinity. De zachte dunne snijbestendige handschoen is zeer geschikt in omgevingen met touchscreens. De handschoen is **siliconenvrij** en biedt een **hittebescherming tot 100 °C**. Door het hoogste snijvastheidsniveau (**Cut F**) kan deze worden gebruikt voor droge en licht olieachtige werkzaamheden met een extreem hoog snijgevaar. Dermatologisch getest en toegestaan voor de omgang met levensmiddelen.

##### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

##### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

#### Technische beschrijving

Inhoud	6
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens

Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Breitechnologie	13G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Dragermateriaal	Basaltvezel, staalvezel, nylon, spandex
Coating	Nitrilschuim/PU op waterbasis
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	grijs / zwart
Norm	EN 407
Contacthitte tot	100 °C
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	F
Producttype	Snijbestendige handschoenen