

## ejendals

### Handschoenen, paar Tegera® 256, Handschoenmaat: 7



## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 094557 7      |
| GTIN          | 7340118322698 |
| Artikelklasse | 04R           |

## Omschrijving

### Uitvoering:

Tegera® 256. De snijbestendige handschoen van **generfd** rondsplitleder kan door het aangename draagcomfort bij werkzaamheden met hete voorwerpen in oliebesmeurde omgevingen worden gebruikt. Het materiaal zorgt voor een **goede grip** en is **gevoerd** met KEVLAR® fiber. Bovendien bent u door de snijbescherming (**Cut B**) beschermd tegen snijgevaren.

### Norm:

EN 388; EN 420

### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Snijbeschermingsklasse: B

Kleur: grijs

## Technische beschrijving

|             |        |
|-------------|--------|
| Inhoud      | 6      |
| EN 388:2016 | 2322B  |
| EN 407      | 41314X |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Dragermateriaal        | Generfd splitleder          |
| Coatingvariant         | geen coating                |
| Toepassingsgebied      | Allround                    |
| Kleur                  | grijs                       |
| Contacthitte tot       | 100 °C                      |
| Lengte                 | 215 mm                      |
| Toepassing             | meerdere keren te gebruiken |
| Snijbeschermingsklasse | B                           |
| Producttype            | Snijbestendige handschoenen |