

ejendals

Handschoenen, paar Tegera® 8801 Infinity, Handschoenmaat: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	094362 8
GTIN	7340118318684
Artikelklasse	04R

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 8801 Infinity. Universele handschoen uit de Infinity-serie met uitstekend tastgevoel en een goede grip. Bijzonder dunne met coating van nitrilschuim en PU op waterbasis, geschikt voor droge en licht vochtige werkomgevingen, met olie- en vetbestendige handpalm. Bestand tegen **contactwarmte tot 100 °C.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	6

Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Dragermateriaal	Nylon spandex
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart / geel
Breitechnologie	15G
Norm	EN 407
Contacthitte tot	100 °C
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen