

**Garant**

**Verzinkborensset nr. 150393 met 3 spanvlakken, met cassette 90°, AlTiCN,  
Aantal verzinkboren: 6**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	150394 6
GTIN	4062406275907
Artikelklasse	11M

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Verzinkborenssets **in cassette**. Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.

**Toepassing:**

Precisie-verzinkboren voor het kerfvrij maken van **exacte, ronde 90°-verzinkingen**.

**Inhoud:**

resp. 1 precisie-verzinkboor: Maat 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

## Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Aantal verzinkboren	6
Coating	AlTiCN
Verzinkboorpunthoek	90 graden
Snijmateriaal	HSS E
Steek van snijkanten van verzinkboor	ongelijk

Norm	DIN 335 C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt onder voorwaarden	53 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	40 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	35 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	55 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	18 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	13 m/min	S
GG(G)	geschikt onder voorwaarden	30 m/min	K
CuZn	geschikt onder voorwaarden	42 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		

## Accessoires

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90° Buiten-Ø Dc 19 mm

150393 19

150393 6

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 6 mm

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 15 mm

150393 15

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 8 mm

150393 8

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 11,5 mm

150393 11,5

Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken90° Buiten-Ø Dc 10 mm

150393 10