



Accu-klopboorschroefmachine, Type: 7113236H3



Bestelgegevens

Bestelnummer	070100 7113236H3
GTIN	2050002046450
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-klopboorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor.

- Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.
- Volledig metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar klopmechanisme voor het boren in metaal, steen en metselwerk.
- Draaimomentinstelling met meerdere standen en afneembare boorhouder.
- Inclusief QuickIN volledig metalen boorhouder (120 Nm) met HM-uitgeruste spanbekken en hoge spankrachten.
- FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.

Voordeel:

FEIN SafetyCell Technology.

Levering:

Inclusief 1 × QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 × riemclip, 1 × bitmagazijn en transportkoffer.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073851 – 073866.

Technische beschrijving

Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Motortype	Borstelloos
Accutype	Lithium-ion
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximaal draaimoment zacht	32 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	50 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	2000 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Gewicht	1,8 kg
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	13 m/s ²
Fabrikantnummer	ASB 18 Q
Verpakking	Transportkoffer
Accucapaciteit	3 Ah
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	< 2,5 m/s ²
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Klopboorschroefmachine

Accessoires

Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type HOLESAW	070208 HOLESAW
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type INCH12	070208 INCH12
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type CHUCK120	070208 CHUCK120
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type CHUCK60	070208 CHUCK60
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type 711301	070208 711301
Accu Li-IonHighPower Accutype, accuspanning FE18 V	073834 FE18
Haakse schroefadapter Type OSD2	073920 OSD2
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Haakse schroefadapter Type WB1	073920 WB1
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type INCH14	070208 INCH14
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type ANGLE	070208 ANGLE
Accu-klopboorschroefmachine Type 71132364	070100 71132364
Accu-starterset Type 92604324	073832 92604324